

**fetra**

## Chariot à timon

force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 450 mm, plateforme en tôle d'acier, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins

Numéro d'article: 118586



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

## fetra Plateau roulant à timon



**Force 250 kg**

Chariot à timon





- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 600 x 450 mm
- plateforme en tôle d'acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- Produit livré démonté
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

appareil de manutention	châssis roulant	pneumatique	TPE
type de rouleur	Chariot à timon	roulement	roulement rainuré à billes
charge	250 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
norme européenne	non	Ø de roue	125 mm
longueur de plateau	600 mm	hauteur	875 mm
largeur de plateau	450 mm	longueur	450 mm
matériau de plateforme	tôle d'acier	surface	finition peinture époxy
nombre de plateaux	2 pièce	livraison	démonté
matériau	acier	garantie	10 années
matériau de finition	soudé	couleur	bleu brillant // RAL5007
barre directrice	oui	norme	EN 1757-3 (frein)
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes	Poids	21 kg

## Accessoires

309687		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
309723		roue, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal

## Cela s'adapte aussi ...

149735		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
215913		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 600 x 400 x 300 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique