

## **VARIOfit** **chariot conteneur à grilles**

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1170 x 750 mm, rehausses : 4 parois (grillagées), 1 paroi longitudinale rabattable, couvercles rabattable 2 fois et avec anneaux pour cadenas, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 203252



**VARIOfit**



**12 YEARS**  
WARRANTY



## **VARIOfit Chariot caisse** **avec parois grillagées**

chariot conteneur à grilles



- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1170 x 750 mm
- rehausses : 4 parois (grillagées), 1 paroi longitudinale rabattable
- grosseur de la maille 50x60 mm
- couvercles rabattable 2 fois et avec anneaux pour cadenas
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes

- roulettes pivotantes avec EASYSTOP et protège-pieds
- 12 années de garantie





## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couvercle	oui
type de chariot	chariot conteneur à grilles	fonction couvercle	rabattable 2 fois
matériau	acier	équipement couvercle	Anneaux pour cadenas
matériau de finition	soudé	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	500 kg	pneumatique	TPE
longueur de plateau	1170 mm	Ø de roue	200 mm
largeur de plateau	750 mm	équipement roue	roulettes pivotantes EASYSTOP // protège-pieds
hauteur	1120 mm	roulement	roulement à billes
norme européenne	non	disposition des roues	rectangulaire
matériau de plateforme	MDF	surface	finition peinture époxy
rehausses	4 parois (grillagées)	couleur	bleu gentiane // RAL5010
fonction rehausses	1 paroi longitudinale rabattable	garantie	12 années
dimension du fil	50x60 mm	Poids	79 kg
poignée	1 pièce		

## Accessoires

203079		4 galets protecteurs, pour chariot de manutention, en plastique, diamètre 100 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203082		roues à bandage pneumatique, pour chariot de manutention, bandage air, force 390 kg, diamètre 230 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

## Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm