

RAPIDLIFT table élévatrice mobile



force 300 kg, plateforme longueur x largeur 1010 x 520 mm, cisaille double en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang

Numéro d'article: 210862



RAPIDLIFT Table élévatrice

Force 300 kg

table élévatrice mobile



- force 300 kg
- plateforme longueur x largeur 1010 x 520 mm
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang
- exécution de la levée manuel/hydraulique
- cisaille double en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang
- structure acierrigide
- avec poignée en RAL9005 noir foncé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes avec bandage polyuréthane
- longueur x largeur 1260 x 520 mm
- poids 155 kg

Détails techniques




| | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|---|
| appareil de levage | chariot de levage | matériau de plateforme | acier |
| type de table élévatrice | table élévatrice mobile | soubassement | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| charge | 300 kg | matériau de roulettes | polyuréthane |
| longueur de plateforme | 1010 mm | Ø de roue | 150 mm |
| largeur de plateforme | 520 mm | longueur | 1260 mm |
| hauteur de levage (min.) | 435 mm | largeur | 520 mm |
| hauteur de levage (max.) | 1585 mm | fonction de pesage | non |
| | 1130 mm | surface de plateforme | finition peinture époxy |
| nombre de levées jusqu'à la haut | 65 pièce | couleur de la plateforme | orangé sang // RAL2002 |
| exécution cisaille | cisaille double | surface de ciseaux | finition peinture époxy |
| commande de levage | manuel/hydraulique | couleur des ciseaux | orangé sang // RAL2002 |
| commande du mécanisme de rouleme | manuel | Couleur d'étrier | noir foncé // RAL9005 |
| poignée | poignée | Poids | 155 kg |
| matériau | acier | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 210865 |  | Rehausse de convoyeur à rouleaux, pour table élévatrice, force 500 kg, rigide, hauteur x longueur x largeur 64 x 1010 x 520 mm |
| 210866 |  | Rehausse de convoyeur à rouleaux, pour table élévatrice, force 500 kg, rotatif, hauteur x longueur x largeur 92 x 710 x 520 mm |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 147738 |  | bac de rétention palettisable PE, pour bidons, volume de rétention 20 l, hauteur x largeur x profondeur 170 x 600 x 400 mm |
| 521526 |  | dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal en rouge |
| 526741 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et 2 éléments suivants), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 3068 x 436 mm, charge max. par tablette 150 kg, 3 éléments standard avec 4 niveau(x) chacun avec tablettes en tôle d'acier de qualité, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |