

## Cascoo

### Roulette pivotante avec frein total



force 200 kg, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec Palier de pivotement, frein total, jante en polyamide, jante avec pare-fils, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243214

#### Roulette pivotante avec frein total

- force 200 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 125 mm
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- frein total
- jante en polyamide
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	Roulette pivotante	frein	frein total
charge	200 kg	pare-fils	oui
pneumatique	polyamide	distance trou de vis	80/77x60 mm

Ø de roue	125 mm	surface de boîtier	galvanisé
matériau de jante	polyamide	Poids	1,04 kg
roulement	Palier de pivotement		