

bac à bec

Top

hauteur x largeur x profondeur 125 x 150 x 230 / 200 mm, en polypropylène en jaune

lot 20 pièce

Numéro d'article: 383963



Bac à bec Top

grande capacité de charge grâce aux profilés creux robustes

bac à bec



- hauteur x largeur x profondeur 125 x 150 x 230 / 200 mm
- en polypropylène en jaune
- résistant à la température de -20 °C à +90 °C
- de qualité alimentaire, convient pour aliments non emballés selon RAL A 74, sans cadmium
- fond gratté
- transport facile grâce à poignée encastrée sur la face avant
- avec surface d'étiquetage
- convient pour convoyeurs à rouleaux et rayonnages dynamiques
- livré étiquettes incluses

Détails techniques





type de récipient	bac à bec	gerbable	oui
norme européenne	non	gerbable avec	nopes empilage
conducteur d'électricité	non	poignée	poignée encastrée sur la face avant

hauteur	125 mm	champ d'inscription	surface d'étiquetage
largeur	150 mm	convient pour les convoyeurs à r	oui
profondeur	230 mm	résistance à la température	-20 °C à +90 °C
Profondeur de la tablette	200 mm	convient pour aliments	oui
matériau	polypropylène	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
recyclable	oui	couleur	jaune
structure de cloison	plein	taille	3 - HxlxP 125x150x230/200 mm
finition paroi	bords arrondis // profilés alvéoles robustes	volume de livraison	étiquettes incluses
soubassement	gratté	Poids	0,29 kg

Accessoires

384649		Visière, pour bac à bec hauteur x largeur 125 x 150 mm
447829		couvercle cache-poussière, en Plexiglas, pour bac à bec, largeur x profondeur 150 x 230 / 200 mm, en transparent

Cela s'adapte aussi ...

209420		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair
524162		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium
531075		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte