

VARIOfit **diable de manutention**

force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 531480



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Diable de manutention

Pelle extra large

diable de manutention

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm
- hauteur x largeur 1100 x 690 mm
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes


- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	patins pour escaliers	non
type de diabie de manutention	diabie de manutention	pneumatique	caoutchouc plein
charge	250 kg	roulement	roulement à billes
largeur de pelle	480 mm	Ø de roue	260 mm
profondeur de pelle	300 mm	matériau de jante	plastique
matériau	acier	poignée de sécurité	oui
matériau de finition	soudé	hauteur	1100 mm
surface	finition peinture époxy	largeur	690 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	garantie	12 années
rabattable	non	Poids	22 kg

Accessoires

500327



Poignées pour diabie d'empilage, avec étrier sécurité, en plastique

Cela s'adapte aussi ...

149740



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein

510925



transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm