

# Feuille de données du produit



Article N°: 2881 Chariot de mise à disposition de pièces

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 plateaux en mélaminé surface effet hêtre avec rebord de 12 mm. Dim utiles 900 x 315 mm. Plateaux réglables au pas de 100 mm et inclinables de 0° à 35°. Fixation au moyen d'une molette assurant un serrage sécurisé. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à rouleaux. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge par plateau : 60 kg. Livré sans bacs.

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	250
<b>Longueur de surface utile (mm)</b>	900
<b>Largeur de surface utile (mm)</b>	315
<b>Hauteur plateaux (mm)</b>	370, 670, 970
<b>Charge par plateau (kg)</b>	60
<b>Longueur totale (mm)</b>	1050
<b>Largeur totale (mm)</b>	362
<b>Hauteur totale (mm)</b>	1205
<b>Type de pneu</b>	TPE
<b>Roues (mm)</b>	125 x 32
<b>Configuration</b>	Holzböden
<b>Poids (kg)</b>	33
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976028811