


Pneumatische Crimpmaschine CM 25-1 für universelle Einsätze
Pneumatic Crimping Machine CM 25-1 all-purpose machine



Pneumatische Crimpmaschinen CM 25 allgemein

- kompaktes, wartungsfreies Tischgerät in verschiedenen Ausführungen
- Presskraft 25 kN
- Betriebsdruck 6 bar
- Luftbedarf 0,75 l / Arbeitshub
- Hand- oder Fußauslösung
- Füße höhenverstellbar
- durch schnelles und einfaches Umrüsten geeignet für Klein- und Mittelserien

Modell CM 25-1

- Crimpmaschine für universelle Einsätze
- Hubstellung 6 - Arbeiten ohne Schutzvorrichtung
- Hubstellung 14 - mit automatisch schließender Schutzvorrichtung


Pneumatic Crimping Machines CM 25 generally

- Compact, maintenance-free tabletop machine in several variants
- Crimping force 25 kN
- Operating pressure 6 bar
- Air requirement 0.75 l per working stroke
- Hand or footswitch
- Adjustable leg height
- Fast, simple retooling, ideal for small to medium-size runs

Model CM 25-1


- All-purpose machine
- 6 mm stroke operation without safety closure
- 14 mm stroke with automatic safety closure

Art. No.	Bezeichnung Description	Kapazität Capacity mm ²	Größe (BxHxT) Size (l x h x w) mm	Gewicht Weight kg
636 025-1	Crimpmaschine CM 25-1 ohne Crimpeinsatz Crimping machine CM 25-1 without dies		325 x 500 x 280	30




Einsätze für folgende Crimpverbindungen
Inserts for the following crimp connections

Isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen
Insulated and non-insulated ferrules




Isolierte und nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder
Insulated and non-insulated terminals and connectors



Gerollte und gestanzte Kontakte
Rolled and stamped contacts



Unisolierte Flachsteckverbinder
Non-insulated tab connectors



Ungeschirmte modulare Steckverbinder und ISDN-Stecker
Non-shielded modular plug connectors and ISDN plugs



Verbinder für KOAX-Stecker
COAX plug connectors



Gedrehte Kontakte
Turned contacts



Aufbau / Konstruktion

Set-up / Construction

Zählwerk mit Rückstellung
Counting mechanism with reset option

Vierkant Gegenlage
Manuel adjustment mechanism

Stößel mit Stellring und Skala
Push rod with adjusting collar and dial

Schwenkwelle zur Hubumstellung
Manuel adjustment of stroke setting

Bewegliches Schutzoberteil
Lower safely cover

Obere Adapteraufnahme
mit Adapter für Gesenkoberenteil
Upper adapter mount with adapter

Untere Adapteraufnahme
mit Adapter für Gesenkkunterteil
Lower adapter mount with adapter

Druckluftanschluss mit Druckminderer und Adapterventil
Compressed air connection with pressure regulator and shut-off valve

Bewegliches Schutzunterteil
Lower safely cover

Stellfüße
Mounting foot

