


## RÖHM Präzisionssinusschraubstock 70 mm PS-SV



### RÖHM 370778

für Schleif- und Kontrollarbeiten

Präzisions-Sinus-Schraubstöcke; Betätigung über Spindel; Aus legiertem Werkzeugstahl, gehärtet und feinst geschliffen. Rechtwinkligkeitstoleranz 0,005 mm/100 mm, Parallelitätstoleranz 0,002 mm/100 mm; Typ PS-SV; Präzise Winkeleinstellung erfolgt durch Endmaße (siehe ab Nr. 32050); Einstellbereich 0-46 Grad. Lager- und Aufnahmebolzen gehärtet und geschliffen mit einer Toleranz von 0,001 mm

<b>Backenbreite:</b>	70 Millimeter
<b>Spannweite:</b>	80 Millimeter
<b>Backenhöhe:</b>	30 Millimeter
<b>Gesamthöhe:</b>	93 Millimeter
<b>Gesamt-Körperlänge:</b>	160 Millimeter
<b>Marke:</b>	RÖHM