



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2881 Bakkenwagen



Opbouwsysteem: Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. 3 Variabel inschroefbare etages, stalen frame met houten plaat, toplaag in beukendecor, rand 12 mm hoog. Inschroefbaar in een raster van 100 mm, neiging traploos instelbaar van 0° tot 35°, goede bevestiging door middel van klemschroeven. Duits patent: 10 2005 062 391. Draagvermogen per etage 60 kg. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	250
laadvlak lengte (mm)	900
laadvlak breedte (mm)	315
Etagehoogten (mm)	370, 670, 970
Draagvermogen etage (kg)	60
Totale lengte (mm)	1050
Totale breedte (mm)	362
Totale hoogte (mm)	1205
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Uitvoering	Holzböden
Gewicht (kg)	33
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976028811