



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: A1115P Aluminium steekwagen



Steekwagen van aluminium buis met aluminium schep, zeer licht en handzaam. Zuiver gelast en onbehandeld aluminium schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van polyurethaan lekbestendig op kunststof velg, naaf met rollager. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	150
Schepbreedte (mm)	400
Schepdiepte (mm)	150
Totale breedte (mm)	590
Totale diepte (mm)	500
Totale hoogte (mm)	1150
Wielen	Polyurethaan volmateriaal
Wielmaat (mm)	260 x 85
Gewicht (kg)	8,7
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976294957