

Información sobre productos

03 01 200

Alicate universal

DIN ISO 5746



- Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil
- Para cortar alambre blando y duro
- Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 60 HRC
- Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general

Núm. de artículo	03 01 200
EAN	4003773013259
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	276 g
Dimensiones	200 x 43 x 14 mm
Norma	DIN ISO 5746
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,8 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,5 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 13,0 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	16,0 mm ²

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.