

## Productinformatie

**03 05 180**

### Kombitang

DIN ISO 5746

- Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik
- Met snijkanten voor zachte en harde draad
- Lange snijkanten voor dikke kabels
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



#### Algemeen

Artikel-nr.	03 05 180
EAN	4003773034933
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	254 g
Afmetingen	180 x 52 x 21 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

#### Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,4 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,2 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 12,0 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	16,0 mm <sup>2</sup>

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



