

Productinformatie

44 11 J2

Borgveertang

Voor binnenringen in boringen

DIN 5256 C

- Sterk gesmede uitvoering
- Stabiele, anti-slippunten
- DIN 5256 C; rechte punten
- Behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed, oliegehard



Algemeen	
Artikel-nr.	44 11 J2
EAN	4003773022879
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	135 g
Afmetingen	180 x 48 x 12 mm
Norm	DIN 5256 C
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Capaciteit voor boorwijdte	Ø 19 – 60 mm
Punten (diameter)	Ø 1,8 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen