

Productinformatie

95 27 600

Kabelschaar

Voor het gebruik van twee handen

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V

- Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig
- Niet geschikt voor staaldraad
- Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten
- Knipt keurig glad af zonder te vervormen
- Gunstige overbrengingsverhoudingen door kniehefboommechaniek
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Instelbaar schroefscharnier
- Vastgeschroefde snijkop, verwisselbaar
- Benen: stalen buis
- Snijkop: chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	95 27 600
EAN	4003773021797
Kop	gepolijst
Benen	dompelisolatie, VDE-getest
gewicht	2.262 g
Afmetingen	600 x 180 x 45 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	150 mm ²
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 27 mm
AWG	6 / 0
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen