

Termékinformációk

98 24 02 SLS

Csavarhúzó (Slim) PlusMinus Phillips®

IEC 60900 DIN EN 60900

- Behajtóhegy PlusMinus profilsavarokhoz
- Használat elektromos komponensek, mint pl. biztosító automaták esetén
- Lecsökkentett átmérőjű pengeszigetelés mélyen lévő rugó- és csavarelemekhez
- Ergonóm kialakítású optimális 2 komponensű fogantyú a fáradtságkímélő és kézkímélő erőátadáshoz
- Gördülés gátló fogantyúalak
- Króm-vanádium-molibdén acél



⚡ 1000 V ⚡

Altalános	
Cikkszám	98 24 02 SLS
EAN	4003773081043
Csúcs	barnított
Fogantyúk	szigetelő hatású, többkomponensű markolat, VDE-engedéllyel
Súly	90 g
Méret	212 x 33 x 35 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők	
Méret	PH/S 2
Pengehossz	100 mm
Fogantyúhossz	112 mm
Szigeteletlen pengehossz	18 mm
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk
Phillips® bejegyzett márkavédjegy Phillips Screw Company

