


Lutz elektrische vatpomp met restleging

voor explosiegevaarlijke media met een maximale viscositeit van 500 mPas, maximale pompcapaciteit 77 liter per minuut, dompeldiepte 1000 mm

Artikelnummer: 200997



IP54



Lutz Elektrische vat- en containerpomp

elektrische vatpomp met restleging

- voor explosiegevaarlijke media met een maximale viscositeit van 500 mPas
- maximale pompcapaciteit 77 liter per minuut
- transporthoogte 14 m
- dompeldiepte 1000 mm
- explosiebeschermd



- motor met 430 W
- pomp van niro-RVS
- met GS-vignet

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	dompeldiepte	1000 mm
vaten-/containerhandling	pomp	set	nee
pomptype	elektrische vatpomp met restleging	veiligheidsuitrusting vat-/conta	explosiebeschermd
medium	explosiegevaarlijke media	materiaal pomp	niro-RVS
max. viscositeit	500 mPas	motorvermogen	430 W
opslagbak	vat, container	uitvoering	Profi
bediening	elektrisch	certificering	GS
max. pompcapaciteit l/min	77 l/min	gewicht	9,4 kg
transporthoogte/zuighoogte	14 m		

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart
221116		beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm