

bott **werkbank** verso

hoogte x breedte x diepte 830 - 930
x 1750 x 600 mm, tafelblad van
multiplex, uitrusting: 3 laden, 1 kast, 1
legbord, Met vleugel deur, onderstel
met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL7035 lichtgrijs,
front met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 231823



werkbank









- hoogte x breedte x diepte 830 - 930 x 1750 x 600 mm
- tafelblad van multiplex
- bladdikte 30 mm
- uitrusting: 3 laden, 1 kast, 1 legbord
- links 1 kast
- midden 1 legbord
- rechts 3 laden
- laden hoogte 1x125 mm / 2x175 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- Met vleugel deur
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs



- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd

Technische details





meubeltype	tafel	draagvermogen lade	75 kg
type tafel	werkbank	uittrekbare lade	100 %
hoogte	830-930 mm	materiaal plaat	multiplex
breedte	1750 mm	materiaal onderstel	staal
diepte	600 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
dikte plaat	30 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
in hoogte verstelbaar	ja	oppervlak front	m. poedercoating
werkbank uitrusting	3 laden, 1 kast, 1 legbord	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
onderbouwelementen links	1 kast	deuren aantal	1 stuks
onderbouwelementen midden	1 legbord	type deur	vleugeldeur
onderbouwelementen rechts	3 laden	verrijdbaar	nee
laden aantal	3 stuks	levering	voorgemonteerd
laden aantal x hoogte	1x125 mm / 2x175 mm	gewicht	105,132 kg

Gerelateerde Producten

232988		scheidings- en vakkenwanden, met 3 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232989		scheidings- en vakkenwanden, met 3 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232990		scheidings- en vakkenwanden, met 6 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232991		scheidings- en vakkenwanden, met 6 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232992		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232993		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233014		schuimstofelement, lengte x breedte 525 x 550 mm, van rubber in zwart
233054		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 125 x 525 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

233058		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 175 x 525 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
233447		lade-indelingsset, met 15 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen