

Raja feuillard de cerclage en acier

pour colis lourds, longueur x largeur
395 m x 16 mm, résiste à la déchirure
jusqu'à un effet de force de 6403,74
N, surface laquage



Numéro d'article: 240094








Raja feuillard de cerclage en acier

- pour colis lourds
- longueur x largeur 395 m x 16 mm
- résiste à la déchirure jusqu'à un effet de force de 6403,74 N
- surface laquage
- spire






Détails techniques

type d'emballage	feuillard de cerclage	diamètre de noyau de rouleau	406 mm
mode d'emballage	manuel	résistance à la déchirure	6403,74 N
application	colis lourds	longueur	395 m
matériau	acier	largeur	16 mm
surface	laquage	Poids	24 kg
type d'enroulement	spire		

Accessoires

240099		douilles pour ruban d'acier, convient pour la largeur du feuillard 16 mm, ouvert pour objets arrondis tels que tubes ou pieds de table, longueur x largeur 31,8 x 0,6 mm, en rouge
240100		douilles pour ruban d'acier, convient pour la largeur du feuillard 16 mm, ouvert pour objets arrondis tels que tubes ou pieds de table, longueur x largeur 27,8 x 12,9 mm, en gris
240101		douilles pour ruban d'acier, convient pour la largeur du feuillard 16 mm, ouvert pour objets arrondis tels que tubes ou pieds de table, longueur x largeur 31,8 x 0,6 mm, en rouge
240102		douilles pour ruban d'acier, convient pour la largeur du feuillard 16 mm, plein pour produits plats, longueur x largeur 21,8 x 0,6 mm, en rouge
240103		douilles pour ruban d'acier, convient pour la largeur du feuillard 16 mm, plein pour produits plats, longueur x largeur 56,9 x 1,9 mm, en rouge

Cela s'adapte aussi ...

213523		pèse-lettres, plateforme en plastique, Ø 120 mm, plage de pesage entre 0,002 et 5 kg, Lisibilité par incréments de 1 g
216514		Mini film étirable, film longueur x largeur 150 m x 100 mm, En polyéthylène / film cast, épaisseur 17 µm, en transparent
217110		cutter, lame sécable, profondeur de coupe 3 - 10 mm
221067		marchepied pliant, estrade hauteur 1180 mm, 2 à profilés antidérapants (estrade incl.), en acier, lisses avec un laquage époxy durable et résistant
227353		présentoir mural, hauteur x largeur x profondeur 520 x 340 x 100 mm, Convient pour 6 x DIN A4 horizontal, 6 plateau(x) coloris transparent