

Cascoo

Roulette pivotante avec frein total



force 200 kg, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec Palier de pivotement, frein total, jante en polyamide, jante avec pare-fils, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243214

Roulette pivotante avec frein total

- force 200 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 125 mm
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- frein total
- jante en polyamide
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|
| manutention dynamique | roulettes | élément de fixation | panneau |
| type de roulettes | roulettes pour moyens de manutention | matériau de boîtier | acier |
| modèle | Roulette pivotante | frein | frein total |
| charge | 200 kg | pare-fils | oui |
| pneumatique | polyamide | distance trou de vis | 80/77x60 mm |

| | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| Ø de roue | 125 mm | surface de boîtier | galvanisé |
| matériau de jante | polyamide | Poids | 1,04 kg |
| roulement | Palier de pivotement | | |