

a.m.p.e.r.e.

Stellingvoetbeschermer

Rack Mammut® L

Voor binnen en buiten om schade aan stellingen en vorkheftrucks door aanrijdingen te verminderen geschikt, hoogte 600 mm, voor breedte stellingvoet 110 - 130 mm, vangt een botsingskracht op van 2,4 t, van polypropyleen in geel

Artikelnummer: 254893



ampere



Stellingvoetbeschermer

- Voor binnen en buiten om schade aan stellingen en vorkheftrucks door aanrijdingen te verminderen geschikt
- hoogte 600 mm
- voor breedte stellingvoet 110 - 130 mm
- vangt een botsingskracht op van 2,4 t
- elastisch, veerkrachtig en vormvast
- van polypropyleen in geel
- materiaal recyclebaar
- Temperatuurbestendig -30 °C tot +90 °C
- TÜV getest
- DIN EN 155635 en DIN EN 15512

Technische details

veiligheidsuitrusting	aanrijdbescherming	materiaal	polypropyleen
type aanrijdbescherming	aanrijdbescherming voor stelling	kleur aanrijdbescherming	geel
plaats van toepassing	binnen en buiten	recyclebaar	ja
geschikt voor (gebruik)	om schade aan stellingen en vorkheftrucks door aanrijdingen te verminderen	temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +90 °C
hoogte	600 mm	certificering	TÜV getest
voor breedte stellingvoet	110-130 mm	norm	DIN-EN 155635, DIN-EN 15512
botsingskracht	2,4 t	gewicht	1,4 kg
aanrijdbeveiliging uitvoering	elastisch, veerkrachtig, vormvast		

Dit past ook bij ...

221212		werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
369088		container, inhoud 120 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 480 x 550 mm, deksel van polyethyleen in grijs, compleet omklapbaar, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
504400		pleisterdispenser, vulling: 2 x 45 pleisters waterdicht, hoogte x breedte 135 x 230 mm, behuizing van kunststof in groen