

ADB

Verrijdbare werkbank

hoogte x breedte x diepte 850 x 1300 x 600 mm, tafelblad van massief beukenhout, geolied, draagvermogen 300 kg, uitrusting: 1 kast, 1 legbord, Met openslaande deur, afsluitbaar met cilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs, onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen



Artikelnummer: 272392



Verrijdbare werkbank

- hoogte x breedte x diepte 850 x 1300 x 600 mm
- tafelblad van massief beukenhout, geolied
- blad dikte x breedte x diepte 27 x 1200 x 600 mm
- draagvermogen 300 kg
- onderbouw met 4 wielen
- uitrusting: 1 kast, 1 legbord
- Met openslaande deur
- met duwbeugel
- afsluitbaar met cilinderslot
- constructie van vierkante stalen buis (30 x 30 mm), gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen
- zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm

Technische details

meubeltype	tafel	oppervlak plaat	geolied
type tafel	werkbank	materiaal onderstel	staal
onderbouw	4 wielen	oppervlak onderstel	m. poedercoating
hoogte	850 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
breedte	1300 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	600 mm	kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016
dikte plaat	27 mm	materiaal verwerking	gelast
breedte plaat	1200 mm	sluitsysteem	cilinderslot
diepte plaat	600 mm	legborden aantal	2 stuks
draagvermogen	300 kg	deuren aantal	1 stuks
in hoogte verstelbaar	nee	type deur	openslaande deur
elektrisch geleidend	nee	verrijdbaar	ja
werkbank uitrusting	1 kast, 1 legbord	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
afsluitbaar	ja	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
greep	duwbeugel	diameter wiel	125 mm
materiaal plaat	massief beukenhout	gewicht	76 kg

Dit past ook bij ...

218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart, antislip, afmeting 9
227889		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 42, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
235352		universeel mes, lemmethoogte 18 mm, in zilverkleurig, met automatisch vergrendelend schuifmechanisme
235919		tafelweegschaal, platform van RVS, breedte x diepte 252 x 200 mm, weegbereik van 8 tot 15 kg, afleesbaarheid in 1 g stappen
236343		luchtkussenfolie, levering als rol, alle 500 mm geperforeerd, rollen lengte x breedte 50 m x 500 mm, van LDPE, tweelaags, in transparant
552845		EHBO-bord, EHBO, sticker, van folie, oppervlak lang nalichtend, hoogte x breedte 150 x 150 mm
565665		viltstift voor keuringsvignet, fijne lijn, in zwart

