

## ADB

### Verrijdbare werkbank

hoogte x breedte x diepte 850 x 1300 x 600 mm, tafelblad van massief beukenhout, geolied, draagvermogen 300 kg, uitvoering frame 4 wielen, uitrusting: 3 laden, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs, onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen



Artikelnummer: 272393



### Verrijdbare werkbank







- hoogte x breedte x diepte 850 x 1300 x 600 mm
- tafelblad van massief beukenhout, geolied
- blad dikte x breedte x diepte 27 x 1200 x 600 mm
- draagvermogen 300 kg
- uitvoering frame 4 wielen
- uitrusting: 3 laden, 1 legbord
- laden hoogte 2x90 mm/1x180 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 433 x 538 mm
- draagvermogen per lade 35 kg
- laden met kogelgelagerde telescooprails, uittrekbaar legbord 100 %
- met duwbeugel




- afsluitbaar met cilinderslot
- constructie van vierkante stalen buis (30 x 30 mm), gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen
- zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm

## Technische details

meubeltype	tafel	uittrekrail lade	kogelgelagerde telescooprails
type tafel	werkbank	afsluitbaar	ja
uitvoering frame	4 wielen	greep	duwbeugel
hoogte	850 mm	materiaal plaat	massief beukenhout
breedte	1300 mm	oppervlak plaat	geolied
diepte	600 mm	materiaal onderstel	staal
dikte plaat	27 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
breedte plaat	1200 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
diepte plaat	600 mm	oppervlak front	m. poedercoating
draagvermogen	300 kg	kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016
in hoogte verstelbaar	nee	materiaal verwerking	gelast
elektrisch geleidend	nee	sluitsysteem	cilinderslot
werkbank uitrusting	3 laden, 1 legbord	legborden	1 stuks
laden aantal	3 stuks	verrijdbaar	ja
laden aantal x hoogte	2x90 mm/1x180 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
nuttige breedte lade	433 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
nuttige diepte lade	538 mm	wiel-Ø	125 mm
draagvermogen lade	35 kg	gewicht	90 kg
uittrekbare lade	100 %		

## Dit past ook bij ...

218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
227889		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 42, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
235352		universeel mes, lemmethoogte 18 mm, in zilverkleurig, met automatisch vergrendelend schuifmechanisme
235919		tafelweegschaal, platform van RVS, breedte x diepte 252 x 200 mm, weegbereik van 8 tot 15 kg, afleesbaarheid in 1 g stappen
236343		luchtkussenfolie, levering als rol, alle 500 mm geperforeerd, rollen lengte x breedte 50 m x 500 mm, van LDPE, tweelaags, in transparant

369099		container, inhoud 120 l, romp van polyethyleen in blauw, hoogte x breedte x diepte 930 x 480 x 550 mm, deksel van polyethyleen in blauw, compleet omklapbaar, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
552845		EHBO-bord, EHBO, sticker, van folie, oppervlak lang nalichtend, hoogte x breedte 150 x 150 mm
565665		viltstift voor keuringsvignet, fijne lijn, in zwart