

Cemo strooigoedbak

inhoud 700 l, hoogte x lengte x
breedte 960 x 1340 x 990 mm, van
GVK (glasvezelversterkt kunststof),
bak grijs, deksel oranje, wanden
gesloten

Artikelnummer: 313403



Cemo GVK-zoutbak

strooigoedbak

- bestendig tegen corrosie en uv-straling
- inhoud 700 l
- hoogte x lengte x breedte 960 x 1340 x 990 mm
- van GVK (glasvezelversterkt kunststof)
- uitgerust met klapdeksel
- bak grijs, deksel oranje
- wanden gesloten
- legbord gesloten
- 10 jaar garantie

Technische details




buitenopstelling	winterdienst	type deksel	klapdeksel
winterdienst	strooigoed-handling	kleur deksel	oranje
baktype	strooigoedbak	euronorm	nee

inhoud	700 l	wandconstructie	gesloten
hoogte	960 mm	vloerconstructie	gesloten
lengte	1340 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
breedte	990 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
vorm	hoekig	bestendigheid	tegen corrosie en uv-straling
materiaal	GVK (glasvezelversterkt kunststof)	onderrijdbaar	nee
kleur	grijs	garantie	10 jaar
plafond	ja	gewicht	30 kg

Gerelateerde Producten

775078 Hangslot voor pekelwagen

Dit past ook bij ...

369022		container, inhoud 80 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 445 x 520 mm, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel
530286		sneeuwschep, steekplaat van GVK (glasvezelversterkt kunststof), bezem met aluminium rand