


Thurmetall ladekast

hoogte x breedte x diepte 1000 x 805 x 695 mm, 7 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 500634



THURMETALL



5 YEARS WARRANTY



Thurmetall Ladekast

laden met 200 kg draagvermogen

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 805 x 695 mm
- 7 lade(n)
- laden hoogte 2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/2x200 mm
- constructie van staal
- met greeplijst
- met etikettenlijst
- draagvermogen per lade 200 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- laden met kleurbeheersysteem
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating



- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie

Technische details





meubeltype	kast	indelingsraster stand	50 mm
type kast	ladekast	uittrekrail lade	telescooprail
materiaal	staal	uittrekbare lade	100 %
hoogte	1000 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
breedte	805 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	695 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
kast uitrusting	lades	beletteringsveld	etikettenlijst
laden aantal	7 stuks	afsluitbaar	ja
hoogteverstelraster lade	25 mm	sluitsysteem	cilinderslot
laden aantal x hoogte	2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/2x200 mm	scheidingswand	nee
fronthoogte 75 mm	2 stuks	greep	greeplijst
fronthoogte 100 mm	2 stuks	verrijdbaar	nee
fronthoogte 150 mm	1 stuks	certificering	GS // TÜV
fronthoogte 200 mm	2 stuks	garantie	5 jaar
draagvermogen lade	200 kg	gewicht	125 kg
indelingsraster liggend	30 mm		

Gerelateerde Producten

501090		scheidingswand, 2 lengteverdeler + 3 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 150 mm, breedte 700 mm
501091		scheidingswand, 2 lengteverdeler + 3 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 200 / 250 mm, breedte 700 mm
501104		scheidingswand, 4 lengteverdeler + 11 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 700 mm
501105		scheidingswand, 4 lengteverdeler + 11 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 700 mm
501106		scheidingswand, 4 lengteverdeler + 11 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 150 mm, breedte 700 mm
501107		scheidingswand, 4 lengteverdeler + 11 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 200 / 250 mm, breedte 700 mm
501144		set inzetbakken, bestaand uit 30 bakken, 18 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 700 mm
501145		set inzetbakken, bestaand uit 30 bakken, 18 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 700 mm

501157		set inzetbakken, bestaand uit 21 bakken, 21 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 700 mm
501158		set inzetbakken, bestaand uit 21 bakken, 21 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 700 mm
501167		schuimrubber bekleding, passend voor ladebreedte 700 mm, breedte 700 mm, in zwart
501171		antislipmat, passend voor ladebreedte 700 mm, breedte x diepte 700 x 400 mm, dikte 5 mm, in antraciet
532138		etiketlijst, voor ladekast, breedte 30 mm
532139		etiketlijst, voor ladekast, breedte 50 mm

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood