

## Kappes


### armoire avec plaques à fentes à bacs

RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 410 mm, 86 bacs, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair, face avant avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair

RasterPlan

KAPPES



Numéro d'article: 522346



## Kappes Armoire avec plaques à fentes RasterPlan®

### avec bacs à bec Favorit

armoire avec plaques à fentes à bacs

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 410 mm
- 86 bacs
- garnissage 24 x H x l x P 130 x 140 x 290 mm, 30 x H x l x P 130 x 140 x 230 mm, 32 x H x l x P 75 x 105 x 160 mm
- structure en tôle d'acier
- double porte battante
- portes renforcées avec guidage de tringlerie sur toute la hauteur
- angle d'ouverture de la porte 200 °
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle

- corps avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair
- face avant avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair

## Détails techniques

|                          |  |                               |   |
|--------------------------|--|-------------------------------|---|
| type de meuble           | armoire  | fonction de fermeture         | Mécanisme de fermeture 3 points                                   |
| type d'armoire           | armoire modulable  | soubassement                  | socle   |
| type de porte            | double porte battante  | matériau                      | tôle d'acier  |
| hauteur                  | 1950 mm  | verrouillable                 | oui   |
| largeur                  | 1000 mm  | cloison de séparation médiane | non   |
| profondeur               | 410 mm   | angle d'ouverture de porte    | 200 °   |
| équipement armoire       | plaque de rangement perforée / à fentes, bacs  | poignée                       | poignée tournante   |
| Nombre de bacs x taille  | 24 x H x l x P 130 x 140 x 290 mm, 30 x H x l x P 130 x 140 x 230 mm, 32 x H x l x P 75 x 105 x 160 mm | roulant                       | non   |
| couleur du corps         | gris clair // RAL7035  | verrouillage                  | 3 côtés   |
| couleur de la face avant | gris clair // RAL7035  | Structure de la paroi arrière | paroi arrière avec plaque à fentes                                |
| surface de corps         | avec revêtement en plastique   | exécution porte               | portes renforcées avec guidage de tringlerie sur toute la hauteur |
| surface de face avant    | avec revêtement en plastique   | Poids                         | 88 kg   |
| système de fermeture     | serrure à cylindre   |                               |   |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 323236 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en bleu   |
| 323247 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en bleu  |
| 323258 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en bleu  |
| 323305 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en jaune  |
| 323316 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en jaune |
| 323327 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en jaune |
| 323371 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en vert   |
| 323382 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en vert  |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 323393 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en vert  |
| 323429 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en rouge  |
| 323451 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en rouge |
| 323462 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en rouge |
| 324578 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en gris   |
| 324589 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en gris  |
| 324603 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en gris  |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 114305 |   | poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir  |
| 524171 |  | établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair |
| 527144 |  | balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières   |