

Bauer benne basculante étanche à l'huile

hauteur x longueur x largeur 975 x 1420 x 910 mm, capacité 0,8 m³, force 300 kg, Structure robuste en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement fourreaux pour fourche



Numéro d'article: 528092

Bauer Benne basculante

modèle bas

benne basculante étanche à l'huile

- modèle bas
- hauteur x longueur x largeur 975 x 1420 x 910 mm
- hauteur d'arête de renversement 560 mm
- capacité 0,8 m³
- force 300 kg
- poids 134 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 55 x 170 mm
- écartement fourreaux de fourche 525 mm
- épaisseur de matériau 2 mm
- Fonction de basculement manuellement par la poignée au dos
- encliquetage automatique de la sécurité de basculement à ressort
- étanche à l'huile et à l'eau
- Stabilité élevée grâce aux bords renforcés sur tout le pourtour
- Structure robuste en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- soubassement fourreaux pour fourche

Détails techniques

type de récipient bennes basculantes

sécurité antibasculement sécurité basculement à

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | | ressort |
| capacité | 0,8 m³ | possibilité de passage au-dessous | oui |
| hauteur | 975 mm | soubassement | fourreaux pour fourche |
| longueur | 1420 mm | hauteur des fourreaux de fourche | 55 mm |
| largeur | 910 mm | largeur des fourreaux de fourche | 170 mm |
| charge | 300 kg | écartement fourreaux de fourche | 525 mm |
| modèle | modèle bas | robinet de vidange | non |
| Hauteur de l'arête de renversement | 560 mm | gerbable | non |
| matériau | acier | emboîtable | non |
| matériau de finition | soudé | considération comme matière dang | non |
| propriété matériau | étanche à l'huile et à l'eau | surface | galvanisé |
| épaisseur de matériau bac de rét | 2 mm | exécution couleur | galvanisé |
| stabilité / renfort / entretoise | bords renforcés sur tout le pourtour | couvercle | non |
| fonction de basculement | manuellement | Poids | 134 kg |

Accessoires

528107



Jeu de roulettes, pour benne basculante, bandage caoutchouc plein, diamètre 200 mm

Cela s'adapte aussi ...

203428



marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium

525920



panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif

527144



balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières

531837



rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir