


Bauer benne basculante pour fortes charges

hauteur x longueur x largeur 970 x 1260 x 1105 mm, capacité 0,6 m³, force 4000 kg, Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif, soubassement fourreaux pour fourche



Numéro d'article: 528320



Bauer Benne basculante pour fortes charges à déverrouillage automatique





benne basculante pour fortes charges

- hauteur x longueur x largeur 970 x 1260 x 1105 mm
- capacité 0,6 m³
- force 4000 kg
- poids 283 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 80 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 600 mm
- épaisseur de matériau 2 mm
- Fonction de basculement automatique par dépôt sur le bord du conteneur ou manuel par déverrouillage du câble de traction
- basculement automatique grâce au centre de gravité de la charge avantageux
- retour automatique grâce au centre de gravité de la charge avantageux et encliquetage automatique de la protection antibasculement
- Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
- soubassement fourreaux pour fourche

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|
| type de récipient | benne basculantes | soubassement | fourreaux pour fourche |
| capacité | 0,6 m³ | hauteur des fourreaux de fourche | 80 mm |
| hauteur | 970 mm | largeur des fourreaux de fourche | 200 mm |
| longueur | 1260 mm | écartement fourreaux de fourche | 600 mm |
| largeur | 1105 mm | robinet de vidange | non |
| charge | 4000 kg | gerbable | non |
| matériau | acier | emboîtable | non |
| épaisseur de matériau bac de rét | 2 mm | considération comme matière dang | non |
| fonction de basculement | automatique | surface | laqué |
| exécution basculement | basculement automatique | couleur | rouge feu // RAL3000 |
| fonction de pivotement retour | retour automatique grâce au centre de gravité de la charge avantageux | exécution couleur | rouge |
| sécurité antibasculement | protection antibasculement automatique | couvercle | non |
| possibilité de passage au-dessous | oui | Poids | 283 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 203428 |  | marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium |
| 525920 |  | panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif |
| 527144 |  | balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières |
| 531837 |  | rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir |