

Bauer vorkverlenging

hoogte x lengte x breedte 66 x 2000
x 128 mm, voor tanddoorsnede
hoogte x breedte 40 x 100 mm,
onderzijde gesloten, van staal gelakt
in RAL7021 zwartgrijs



Artikelnummer: 531861



Bauer Vorkverlenging






vorkverlenging

- hoogte x lengte x breedte 66 x 2000 x 128 mm
- voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 100 mm
- Met afglijdbeveiliging
- onderzijde gesloten
- van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	hoogte tanddoorsnede	40 mm
hijswerktuigtype	lastopname	breedte tanddoorsnede	100 mm
last-handling	stapelaar- aanbouwapparaat	materiaal	staal
stapelaar- aanbouwapparaat	vorkverlenging	oppervlak	gelakt
hoogte	66 mm	kleur	zwartgrijs // RAL7021
lengte	2000 mm	kleur uitvoering	zwartgrijs // RAL7021
breedte	128 mm	veiligheidsuitrusting hijswerktu	afglijdbeveiliging
uitvoering	onderzijde gesloten	gewicht	90 kg

Dit past ook bij ...

510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
670524		sjorband, spanband eindelijk met zelfborgende ratelhendel, trekkracht 5 t , lengte afzetlint 8000 mm, breedte 50 mm, in oranje