



1 Türen aus Aluminium
Abbildung mit 4 Fachböden
(Zubehör)



2 Türen aus Makrolon
Abbildung mit 4 Fachböden
(Zubehör)



3



3 Rollladen aus Aluminium
Abbildung mit 3 Fachböden
(Zubehör)

1 – 2 Mit Flügeltüren

Tragfähigkeit 500 kg

- ▶ Mit Doppelflügeltür
- ▶ Abschließbar

Stahlteile pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Basquille-Verschluss mit gleichschließendem Zylinderschloss.

Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen. Vollgummireifen, Ø 200 mm. Rollenlager.

Stahlrahmen, Türfüllungen in 2 Ausführungen.

1 Türen aus Alublech

2 Türen aus Makrolon

Zubehör

Fachböden

MDF-Platte, Dekor beschichtet. Länge x Breite 1032 x 682 mm. Tragfähigkeit 50 kg. Im 50-mm-Raster höhenverstellbar, mit 4 Auflagehaken.

Zugdeichselset

Auch nachträglich anschraubbar.

3 Mit Alu-Rollladen

Tragfähigkeit 500 kg

- ▶ Mit Rollladen aus Aluminium
- ▶ Abschließbar

Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebebügel. Wände mit Alublech-Füllungen, Stahlteile pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen, Ø 200 mm, Vollgummireifen, Rollenlager.

Bodenplatte

Aus wiederverwerteten Kunststoffen.

Grundmodell ohne Zwischenböden.

Zubehör

Fachböden

MDF-Platte, Dekor beschichtet. Länge x Breite 1030 x 655 mm. Mit 4 Auflagehaken, Verstellraster 50 mm. Tragfähigkeit 50 kg.

Zugdeichselset

Auch nachträglich anschraubbar.

Bodenplatten

Aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Öl- und weitgehend säurefest. Wetterbeständig. Recyclingfähig.

Deutsches Gebrauchsmuster.

Artikel		1	2	3
Ausführung		Aluminiumtüren	Türen aus Makrolon	Rollladen aus Aluminium
Tragfähigkeit	kg	500	500	500
Länge (ohne Griff)	mm	1050	1050	1050
Breite x Höhe	mm	740 x 1785	740 x 1785	740 x 1785
	Nr.	200 213 01	200 383 01	200 344 01
Fachböden	Nr.	200 212 01		200 345 01
Zugdeichselset für alle Artikel		Nr. 200 382 01		

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

5

Jahre Garantie