

Lacont Gefahrstoff-Regalcontainer

Für maximal 6 x KTC/IBC, Einlagerung stehend, Höhe x Breite x Tiefe 2245 x 6940 x 1530 mm, mit Schiebetür, Aus Stahl verzinkt mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

Artikelnummer: 200379



Lacont Gefahrstoff-Regalcontainer für KTC/IBC

Gefahrstoff-Regalcontainer



- Für maximal 6 x KTC/IBC, Einlagerung stehend
- Zur Lagerung im Freien
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Bauweise des Containers behördlich zugelassen
- Mit natürlicher Belüftung
- Höhe x Breite x Tiefe 2245 x 6940 x 1530 mm
- Ausgestattet mit Durchschubsicherung, Flüssigkeits-Einleitblechen vor der Rückwand, Kranösen für Leertransport
- mit Schiebetür
- Rahmen verschweißt
- Aus Stahl verzinkt mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
- Feuerverzinkte Fußplatten zur Bodenverdübelung vorbereitet
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert



Technische Details

Möbeltyp	Regal	Bodenwanne Anzahl	2 Stück
Gefahrstoff-Lagertyp	Regal	Auffangvolumen Bodenwanne	1000 l
Regaltyp	Gefahrstoff-Regalcontainer	Regal Ausstattung	Durchschubsicherung, Flüssigkeits-Einleitbleche, Kranösen
Regalfeld	Grundfeld	Türtyp	Schiebetür
Lagerort	im Freien	abschließbar	ja
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Material	Stahl
Bauweise (Zulassung)	Bauweise des Containers behördlich zugelassen	Material Verarbeitung	verschweißt
Befestigungsart	Bodenverdübelung über Fußplatten	Oberfläche	verzinkt // lackiert
Höhe	2245 mm	Farbe	blau// RAL5015
Breite	6940 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt // lackiert
Tiefe	1530 mm	Oberfläche Traversen	verzinkt // lackiert
Kapazität	6 x KTC/IBC	Farbe Ständer	blau// RAL5015
Kapazität IBC/KTC (max.)	6 Stück	Farbe Traversen	blau// RAL5015
Einlagerung	stehend	Farbe Ausführung	blau// RAL5015
Be- und Entlüftung	natürlich	Anlieferung	fertig montiert
Nutzung	einseitig	Kran-/Staplerentladung erforderl	ja
Lagerebenen	1 Stück	Nutzungshinweis Gefahrstoffveror	Bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe ist eine technische Zwangsbelüftung vorgeschrieben
Böden- / Ebenentyp	Bodenrost	Gewicht	2000 kg

Dazu passt auch ...

148638		Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit
510903		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm