


Lacont Gefahrstoff-Container

Geeignet für wassergefährdende Stoffe, zur Lagerung im Freien, Höhe x Breite x Tiefe 2380 x 2075 x 2075 mm, Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

Artikelnummer: 201458



Lacont Gefahrstoffcontainer für gewässergefährdende Stoffe

Gefahrstoff-Container

- Geeignet für wassergefährdende Stoffe
- zur Lagerung im Freien
- Bauweise des Containers behördlich zugelassen
- Höhe x Breite x Tiefe 2380 x 2075 x 2075 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1970 x 1980 x 1980 mm
- mit Bodenwanne und Gitterrost
- Bodenwanne mit 660 l Auffangvolumen
- Doppel-Flügeltür
- mit natürlicher Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
- Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
- Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich








Technische Details

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| Gefahrstoff-Lagertyp | Container | Be- und Entlüftung | natürlich durch Bodenöffnungen |
| Containertyp | Gefahrstoff-Container | Brandschutz | nicht brandgeschützt |
| Gefahrstoffeffnung | wassergefährdende Stoffe | Isolierung | nein |
| Bauweise (Zulassung) | Bauweise des Containers behördlich zugelassen | Türtyp | Doppel-Flügeltür |
| Lagerort | im Freien | Breite Tür | 1950 mm |
| Höhe außen | 2380 mm | Material | Stahl |
| Breite außen | 2075 mm | Oberfläche | lackiert |
| Tiefe außen | 2075 mm | Farbe | blau// RAL5015 |
| Tiefe innen | 1980 mm | Material Gitterrost | Stahl |
| Innenhöhe | 1970 mm | Oberfläche Gitterrost | verzinkt |
| Innenbreite | 1980 mm | Farbe Ausführung | blau// RAL5015 |
| Innentiefe | 1980 mm | Anlieferung | fertig montiert |
| Container Ausstattung | ohne | Kran-/Staplerentladung erforderl | ja |
| Boden Ausführung | Bodenwanne, Gitterrost | Gewicht | 540 kg |
| Auffangvolumen Bodenwanne | 660 l | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 149134 |  | Abluftüberwachung, für Gefahrstoff-Container, ex-geschützt, Leistung 0,69 W |
| 201489 |  | Rampe für Karre für Gefahrstoff-Container, Länge x Breite 1200 x 1000 mm |
| 201490 |  | Rampe für Hubwagen für Gefahrstoff-Container, Höhe x Länge x Breite 320 x 2900 x 1000 mm |
| 201491 |  | Entlüftung, für Gefahrstoff-Container, ex-geschützt |
| 201494 |  | Schaltkasten, für Gefahrstoff-Container |
| 239001 |  | LED-Leuchte, für Gefahrstoff-Container, Höhe x Breite x Tiefe 114 x 1250 x 182 mm, Leistung 46 W, mit 220-240 V, 50/60 Hz, Lichtstrom 6320 Lumen |
| 239002 |  | LED-Leuchte, für Gefahrstoff-Container, Höhe x Breite x Tiefe 114 x 1250 x 182 mm, Leistung 47 W, mit 220-240 V, 50/60 Hz, Lichtstrom 6320 Lumen |
| 505868 |  | Gitterrostregal für Gefahrstoff-Container, Breite x Tiefe 800 x 500 mm, 3 Ebene(n) mit Gitterrost, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 505869 |  | Gitterrostregal für Gefahrstoff-Container, Breite x Tiefe 1800 x 500 mm, 3 Ebene(n) mit Gitterrost, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 700173 | | Stapler-/Kranentladung |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 200803 |  | Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 504444 |  | Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm |
| 508470 |  | Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm |
| 525732 |  | Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm |
| 526779 |  | Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage |