

Hymer Stufenstehleiter 8026

Aufstieg einseitig, 5 rutschsicher profilierte Stufen (inkl. Podest), Standhöhe 1,16 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Holmlänge 1,95 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 231301



HYMER



Stufenstehleiter







- Geeignet für Industrie- und Baubranche
- Aufstieg einseitig
- 5 rutschsicher profilierte Stufen (inkl. Podest)
- Standhöhe 1,16 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 1,95 m
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Ausgestattet mit Ablageschale und Eimerhaken
- Ablageschale aus Aluminium
- auswechselbare Leiterfüße am Holmende
- Aus Aluminium

- aufgestellt Höhe x Breite 1780 x 500 mm
- Gewicht 6,7 kg
- gemäß EN 131
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	klappbar	ja
Leitertyp	Stufenstehleiter	fahrbar	nein
geeignet für (Branche/Bereich)	Industrie- und Baubranche	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Material	Aluminium	Sicherheitsbügel	nein
Nutzung	einseitig	Leiter Ausführung	zweiteilig
Länge Holm	1,95 m	Leiter Ausstattung	Ablageschale und Eimerhaken
Standhöhe	1,16 m	Ablageschale	ja
Breite Podest	250 mm	Material Ablageschale	Aluminium
Tiefe Podest	250 mm	Treppengängig	nein
Reichhöhe	3,16 m	Unterbau	auswechselbare Leiterfüße
Stufen Anzahl	5	Norm	EN 131
Stufen-/Sprossentyp	rutschsicher profilierte Stufen	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
Tiefe Stufen	80 mm	Garantie	10 Jahre
Höhe	1780 mm	Gewicht	6,7 kg
Breite	500 mm		

Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE