

## Kappes

### Werkstattsschrank

RasterPlan®

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, 2 Schublade(n), verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 522508

RasterPlan

KAPPES



### Kappes Sichtfenster-Schrank RasterPlan®

mit Loch- und Schlitzprägung

Werkstattsschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
- doppelwandige Türen
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 80 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- 2 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x100 mm
- Traglast je Schublade 110 kg
- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Auszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Schubladen mit Beschriftungsleiste und Klarsichtabdeckung
- Rückwand mit Systemlochung und Schlitzprägung







- verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schranktyp	Werkstattschrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Höhe	1950 mm	Unterbau	Sockel
Breite	1000 mm	Material	Stahl
Tiefe	600 mm	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen	Höhenverstellraster Schublade	25 mm
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	abschließbar	ja
Traglast Fachboden	80 kg	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl	2 Stück	Auszugsführung	mit Teleskopschiene
Schubladen Anzahl x Höhe	2x100 mm	Auszugsführung Schublade	kugelgelagerte Teleskopschienen
Fronthöhe 100 mm	2 Stück	Auszug	100 %
Schubladentraglast	110 kg	Auszug Schublade	100 %
Schubladen Ausstattung	Beschriftungsleiste, Klarsichtabdeckung	fahrbar	nein
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Rückwand Konstruktion	mit Systemlochung und Schlitzprägung
Farbe Front	enzianblau // RAL5010	Tür Ausführung	doppelwandige Türen
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Gewicht	114 kg

## Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot