

# Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 40060

Artikelnr. 6025633

**OBO**  
BETTERMANN



Kanaal en deksel, met bodemperforatie.

4 dekselklemmen inbegrepen

Dekselklemmen over de gehele kanaallengte verschuifbaar

Kanaal en deksel met Bodemperforatie




**PVC** Polyvinylchloride

## Stamgegevens

Bestelnr.	6025633
Type	WDK40060GR
Omschrijving 1	Wand- en plafondkanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Dimensie	40x60x2000
Kleur	steengrijs
RAL-nummer	7030
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	32 m
Gewicht	56,20 kg/100 m

## Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	60,00 mm
Zijhoogte	40,00 mm
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (zonder doos)	10
Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (zonder doos)	8
Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (zonder doos)	7
Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering deksel	los
Type bevestiging	Bodemperforatie
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Kabelklem	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanaalverbinder	<input checked="" type="checkbox"/>
Beschermfolie	<input type="checkbox"/>