


Technisch specificatieblad

Bedradingskokers CABLIX 80, kanaalbreedte 100

Artikelnr. 6132644



Flexibele bedradingskoker voor de horizontale en verticale installatie in de schakelkast.

Directe wandmontage via de geïntegreerde vloerperforatie (met dubbelzijdige kleefband als montagehulp). Moeilijk ontvlambaar en zelfdovend na verwijdering van een inwerkende vlam. De lamellen in het bodemdeel van het kanaal kunnen zonder gereedschap uitgebroken worden.



PVC Polyvinylchloride

Producttekst normen	Getest volgens NEN-EN-IEC 50085-2-3.
Producttekst inhoud pakket	Bodemdeel en deksel in de set.

Stamgegevens

Bestelnr.	6132644
Type	CABLIX 80100 S
Kleur	steengrijs
RAL-nummer	7030
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	98,70 kg/100 m

Technische gegevens

Lengte	2.000,00 mm
Breedte	100,00 mm
Zijhoogte	80,00 mm
Uitvoering van de zijwand	gesleufd
Type bevestiging	Bodemperforatie
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Kruipstroomvast	<input checked="" type="checkbox"/>
Met bovenstuk	<input checked="" type="checkbox"/>
Nuttige doorsnede	7.170,00 mm ²
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Sleufafstand	6,50 mm
Sleufbreedte	6,00 mm
zelfblussend	<input checked="" type="checkbox"/>