

Micromar 40 T. Finomkijelzős mikrométer

- Kezelő és kijelző részek, tükröződés mentes, matt krómozott
- A mozgó mérőtapintó-elemelés hosszú élettartamot biztosít
- Konstans mérőerő
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- Mérőorsó és ülék, keményfém betétes
- Rögzítő berendezés
- **Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Tok

DIN
863-3




Alkalmazás:

- Hengeres alkatrészek (tengelyek, csapok, száruk) átmérőjének gyors mérése
- Vastagság- és hosszérések
- Különösen alkalmas pontos sorozatgyártású alkatrészekhez

Műszaki adatok

Rendelési sz.		4154000	4154001	4154002	4154003	4154004
Terméktípus		40 T				
Méréstartomány	mm	0 – 25	25 – 50	50 – 100	100 – 150	150 – 200
Skálaosztás érték	mm	0,01				
Hibahatár	µm	2				
Párhuzamosság-eltérés	µm	2				
Síklopúság-eltérés	µm	0,2				
Orsó menetemelkedés	mm	0,5				
Mérőerő	N	6,5			7,5	
Szabvány		DIN 863-3				
Kijelzővel ellátott készülék (szállítási terjedelem)		Millimes 1003				
Finomkijelző méréstartomány (mikrométer)	µm	± 50				
Skálaosztásérték	µm	1				
Hibahatár G _e	µm	1				

Rendelési sz.	a	c	d	e	b
	mm	mm	mm	mm	mm
4154000	27	4	11	8	28
4154001	52	4	11	8	40
4154002	76	5,5	30	8	65
4154003	127	5,5	30	8	87
4154004	177	5,5	30	8	112



Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4158000	Tartó, kengyeles mikrométerek befogására	41 H
4159400	Beállító etalon, sík (25 mm)	43 A
4159401	Beállító etalon, sík (50 mm)	43 A
4159402	Beállító etalon, sík (75 mm)	43 A
4159403	Beállító etalon, sík (100 mm)	43 A
4159404	Beállító etalon, sík (125 mm)	43 A
4159405	Beállító etalon, sík (150 mm)	43 A
4159406	Beállító etalon, sík (175 mm)	43 A



41 H



43 A