




ALL-SNB6xxxEK-Serie

19" Schrank, 600mm breit
mit perforierten Türen



Schrank mit 22/32/42HE

Grundausrüstung: Grundgestell

1x perforierte Blechfronttüre 1-teilig mit Schloss, 1x perforierte Blechrücktüre 2-teilig mit Schloss
2x Seitenteile abnehmbar mit Schloss, 4x Lochrasterprofile 19" (Vorder-/Rückseite)
20x Käfigmuttern mit Schrauben, 1xpaar L-Winkel, 1xZwischenboden, 1x Rollenset
1x Kabelführungsplatte mit Abdeckung, 4xNivellier Füße, 4xLüfter mit Thermostat

Farbe: Lichtgrau ähnlich RAL7035

Besonderheiten: Schrank aufgebaut (komplett zerlegbar)
Nivellier Füße (H20-70mm)
Front Türe umbaubar (links/rechts) mit Erdungskabel
19" Lochrasterprofile verstellbar (vorne und hinten) mit Einteilung der Höheneinheiten
L-Winkel (Nutzbreite 450mm)
Zwischenboden (Nutzbreite 450mm)
Kabelführungsplatte mit Abdeckung H44/B482/T68mm
Lüfter mit Thermostat 220V mit Kabel
Erdungsbolzen M6
Kabeleingang oben (vorne/hinten) mit Bürstenleiste und unten (vorne/mittig/hinten)
ohne Sockel (empfehlenswert)
IP20 Schutzgrad

Belastbar: bis max. 500Kg




Artikel	Außenmasse (B/T/H)	Nutzhöhe	Farbe	19" Profilabstand	Herstellernummer
137713	600/1010/656mm	12HE	Lichtgrau	800(850)mm	ALL-SNB6112EKGrau
113998	600/1010/1110mm	22HE	Lichtgrau	800(850)mm	ALL-SNB6122EKGrau
156703	600/1210/2000mm	22HE	Lichtgrau	1000(1080)mm	ALL-SNB61222EKGrau
113999	600/1010/1555mm	32HE	Lichtgrau	800(850)mm	ALL-SNB6132EKGrau
114000	600/1010/2000mm	42HE	Lichtgrau	800(850)mm	ALL-SNB6142EKGrau
137714	600/1210/2000mm	42HE	Lichtgrau	1000(1080)mm	ALL-SNB61242EKGrau



Zwischenboden und Zubehör



2-teilig Rücktür, perforiert



Erdungsverbindung, Türe



Temperatureinheit, Lüfter



Geschwungene perforierte Fronttüre




Seitenansicht



Schnellabnehmbare Seitenwand mit Schloss



Waagrechte Kabelführungsplatte



Model number	Dimensions		
	Width (D)	Depth (D)	Height (H)
ALL-SNB6112EKGrau	600	1000	721.5
ALL-SNB6122EKGrau	600	1000	1166
ALL-SNB61222EKGrau	600	1200	1166
ALL-SNB6132EKGrau	600	1000	1610.5
ALL-SNB6142EKGrau	600	1000	2055
ALL-SNB61242EKGrau	600	1200	2055
ALL-SNB8122EKGrau	800	1000	1166
ALL-SNB81222EKGrau	800	1200	1166
ALL-SNB8132EKGrau	800	1000	1610.5
ALL-SNB8142EKGrau	800	1000	2055
ALL-SNB81242EKGrau	800	1200	2055