



Kunststoff-Stufen-Doppelleiter

Beidseitig begehbare Stufen-Doppelleiter mit Holmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

- + Rutschsichere, geriffelte Stufen, 80 mm tief
- + Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
- + Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- + Hochfeste Gurtbänder
- + Massive, langlebige Scharnierschraubung



Geprüft nach DIN EN 131; in Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft

Stufenanzahl			2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10		
1		A bis ca.	in m	2,40	2,85	3,30	3,75	
		B	ca.	in m	0,40	0,85	1,30	1,75
2		C	ca.	in m	1,00	1,50	1,95	2,45
		D	ca.	in m	0,95	1,40	1,85	2,25
Produktgewicht ca.			in kg	7,8	11,0	14,4	17,2	
	Breite (B) ca.		in m	0,49	0,55	0,60	0,66	
	Tiefe (T) ca.		in m	0,21	0,21	0,21	0,21	
	Länge (L) ca.		in m	1,05	1,50	2,00	2,45	
Art.-No.				815408	815422	815446	815460	

