


VBD 1D-3-1 0°

Aktor-Anschlussleitung, Ventilstecker nach DIN EN 175301-803, Bauform B, ohne Beschaltung, 2 + Erdanschluss

Actuator cordset, single-ended, valve connector according to DIN EN 175301-803, form B, without circuitry, 2 + earth connection




- *a M3-Schraube
M3 screw
- *b Kabelabgang 0°
cable exit 0°

VBD 1D-3-2 180°

Aktor-Anschlussleitung, Ventilstecker nach DIN EN 175301-803, Bauform B, ohne Beschaltung, 2 + Erdanschluss, Kabelabgang 180°

Actuator cordset, single-ended, valve connector according to DIN EN 175301-803, form B, without circuitry, 2 + earth connection, cable exit 180°





- *a M3-Schraube
M3 screw
- *b Kabelabgang 180°
cable exit 180°

Pinbelegung
Pin assignment

VBD 1D-3-1

VBD 1D-3-2



Anschlussleitungen für Aktoren, Sensoren und Verteiler Cordsets, single-ended, for actuators, sensors and distribution boxes

<p>Technische Daten</p> <p>Umgebungstemperatur -25°C / +80°C</p> <p>Werkstoffe Gehäuse / Griffkörper TPU, selbstverlöschend Kontaktträger PBT Kontakt CuZn, vernickelt und verzinkt</p> <p>Mechanische Daten Schutzart IP 67 Nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken.</p> <p>Elektrische Daten Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ Nennstrom bei 40°C 4 A Nennspannung 240 V Bemessungsspannung 250 V Isolationswiderstand > 10⁹ Ω Verschmutzungsgrad 3</p> <p>Zubehör (inkl.) Beschriftungsschild Schraube (montiert)</p>	<p>Technical data</p> <p>Operating temperature range -25°C / +80°C</p> <p>Materials Housing / Molded body TPU, self-extinguishing Insert PBT Contact CuZn, nickel-plated and tin-plated</p> <p>Mechanical data Degree of protection IP 67 Only in locked position with its proper counterparts.</p> <p>Electrical data Contact resistance ≤ 5 mΩ Nominal current at 40°C 4 A Nominal voltage 240 V Rated voltage 250 V Insulation resistance > 10⁹ Ω Pollution degree 3</p> <p>Accessories (incl.) Attachable label Screw (fitted)</p>
---	---

Bestellbezeichnung Designation	Polzahl Poles	Mantel Outer jacket
-----------------------------------	------------------	------------------------

VBD 1D-3-1-205/... M	VBD 1D-3-2-205/... M	2 + PVC
----------------------	----------------------	----------

Standardlängen: 2 M / 5 M / 10 M Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.	Standard lengths: 2 M / 5 M / 10 M Other cable lengths or cable specifications on request.
---	--