



Seiten- und Spitzschneider

Wolfram-Hartmetall-Schneider







Seitenschneider – abgeschrägter Kopf



 115 mm
 67 g

- Die eine Seite des Schneiders ist abgeschrägt und ermöglicht so das Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ohne Reduzierung der Schneidkapazität.

Modell	Schnitt	Maße in mm				Max. Schneidfähigkeit in mm \varnothing			
		A	B	C	D	Pianodraht	Harter Draht	Mittlere Härte	Kupferdraht
595T	 mit Wate	12	11	6,5	19	\varnothing 0,4	\varnothing 0,6	\varnothing 0,8	\varnothing 1,5
595TF	 ohne Wate	12	11	6,5	19	\varnothing 0,4	\varnothing 0,6	\varnothing 0,8	\varnothing 1,5
2476TX1	 ohne Wate	11	11	6	19	\varnothing 0,3	\varnothing 0,4	\varnothing 0,5	\varnothing 1,0 Modell der Serie 2400 MagicSense (Länge: 130 mm)
576TX1	 ohne Wate	11	11	6,5	19	\varnothing 0,3	\varnothing 0,4	\varnothing 0,5	\varnothing 1,0