



Eigenschaften

Characteristics / Caractéristiques

Widerstandsbereich Resistance range / Gamme de résistance	5R0 bis 15K 5R0 to 15K / 5R0 à 15K
Widerstandstoleranz Tolerance / Tolérance	J ($\pm 5\%$), auf Wunsch eingengt J ($\pm 5\%$), restricted on request / J ($\pm 5\%$), restreinte sur demande
Leistung Power rating Puissance	20 W bei 40°C, sonst gemäss Lastminderungskurve Blatt 10-4-02 20 W at 40°C, according to derating curve sheet 10-4-02 20 W à 40°C, selon courbe page 10-4-02
Prüfspannung Dielectric strength / Tension de claquage	2 kV, 50 Hz, 1 Minute 2 kV, 50 Hz, 1 minute / 2 kV, 50 Hz, 1 minute
Mechanischer Drehwinkel Mechanical angle / Angle mécanique	270° 270° / 270°
Elektrischer Drehwinkel Electrical angle / Angle électrique	251° 251° / 251°
Gewicht Weight / Poids	Ca. 70 g Approx. 70 g / Env. 70 g
Achslänge L Shaft length L / Longueur d'axe L	9.5 mm oder 15.5 mm 9.5 mm or 15.5 mm / 9.5 mm ou 15.5 mm
Skala Scale / Echelle	d = 40 mm oder d = 60 mm d = 40 mm or d = 60 mm / d = 40 mm ou d = 60 mm
Knopf Knob / Bouton	d = 26 mm oder d = 40 mm d = 26 mm or d = 40 mm / d = 26 mm ou d = 40 mm
Sonderausführungen Special executions / Exécutions spéciales	Siehe Blatt 10-4-02 See sheet 10-4-02 / Voir page 10-4-02