





LED-Einbaustrahler
Artikel-Nr. 12373633



LED-Einbaustrahler, champagner matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Decken-einbauAusführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 3W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 310lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige .

Artikel-Nr. 12373633
Stand: 26.10.2021 04:05

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	champagner
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas
Ausführung	Plug&Play
Leistung	3 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät

Außendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	50 mm
Strom	350 mA
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	III
Sprengring	ohne Sprengring
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	20 °
Schaltungsart	Reihenschaltung