


Offene Blindnietmutter mit Sechskant und Flachkopf

88483


Stahl verz.

A2



Nenn-Ø	M 4	M 5	M 6	M 8	M 8
d_1	6	7	9	11	13
d_2	9	10	13	16	16,5
k	0,8	1	1,5	1,5	2,0
Sechskant	SW 6	SW 7	SW 9	SW 11	SW 13
Montageloch	SW 6 +0,1	SW 7 +0,1	SW 9 +0,1	SW 11 +0,1	SW 13 +0,1

Verfügbare Klemmlängen → Preisseiten



**Blindniet-Muttern, Sechskant, offen,
F = Flachkopf**
mit Teilsechskant

Maße

Innengewinde M / min. - max. Klemmbereich

M 4 10,5 - 2,0

M 5 10,5 - 3,5

M 6 10,5 - 3,5

M 8 10,5 - 3,5