

BALD Series

Precision Fastening Tools
Visseuses de précision
Präzisions-Abschalterschrauber
Llaves de precisión
Avvitatori di precisione

Standard Equipment

Vertical hanger except BALD 42)
 Lube free motor BALD42 Series)

Suspension verticale (sauf BALD42)

Moteur non lubrifié (BALD42 Uniquement)

Vertikal-Aufhänger (ausgenommen BALD 42)

Ölfreier Motor (nur für (BALD42)

Suspension vertical (excepto serie BALD 42)

Motor sin lubricación (sólo para (BALD42)

Dispositivo sospensione verticale (eccetto serie BALD 42)

Motore senza lubrificazione (solo per (BALD42)

Options

Ref. BALDX2XXRD5-XXX-XX-DI


Dual information kit⁽¹⁾

Kit prise d'info⁽¹⁾

2-fach Signal⁽¹⁾

Doble señal⁽¹⁾

Doppia informazione⁽¹⁾



Specifications at 90 psi – Caractéristiques à 620 kPa – Technische Daten bezogen auf 620 kPa
 Especificaciones a 620 kPa – Caratteristiche a 620 kPa


BALD1207RD5-R25-H4

BALD2206RD5-R25-S6

Angle Wrenches
Clés d'Angle
Winkelschrauber
Llaves Angulares
Chiavi ad Angolo



BALD4204RD5-R35-S6



Adjustable shut-off clutch models — Modèles avec limiteur de couple réglable à coupure d'air — Modelle mit einstellbarer Abschaltkupplung — Modelos con parada automática — Modelli con frizione regolabile con blocco aria

Ref.	Nm	1 min. rpm	kg	mm	mm	mm	in	l/min
DC LEVER START — DÉM. PAR LEVIER — HEBELSTART — ARRANQUE POR PALANCA — AVVIAMENTO A LEVA								
BALD1202RD5-R18-S4-RM	1.0-2.0	140	1.0	315	9.2	23	1/4	460
BALD1214RD5-R25-H4	1.4-4.0	1200	1.0	284	12.5	31	1/4	460
BALD1207RD5-R18-S4	1.8-4.9	650	1.0	303	9.2	23	1/4	460
BALD1207RD5-R25-H4	1.4-5.7	650	1.0	275	12.5	31	1/4	460
BALD1207RD5-R25-S4	1.4-5.7	650	1.0	275	12.5	31	1/4	460
BALD1207RD5-R25-S6	1.4-5.7	650	1.0	275	12.5	31	3/8	460
BALD2210RD5-R25-S6	3.2-7.5	900	1.3	314	12.5	31	3/8	645
BALD1202RD5-R18-S4	2.6-9.0	140	1.0	315	9.2	23	1/4	460
BALD1202RD5-R25-H4	2.6-9.4	140	1.0	287	12.5	31	1/4	460
BALD2206RD5-R25-H4	2.2-12	560	1.3	314	12.5	31	1/4	645
BALD2206RD5-R25-S4	2.2-12	560	1.3	314	12.5	31	1/4	645
BALD2206RD5-R25-S6	2.2-12	560	1.3	314	12.5	31	3/8	645
BALD2203RD5-R28-S6	2.8-31	170	1.8	399	14.0	32	3/8	645
BALD4205RD5-R35-S6	17-55	490	2.3	415	17.5	40	3/8	1200
BALD4204RD5-R35-S6	22-71	390	2.3	415	17.5	40	3/8	1200
BALD4203RD5-R42-S8	21-83	280	2.5	432	21.0	49	1/2	1200

Series / Baureihe	79 dBa	1/4" BSP	9 mm
BALD12	79 dBa	1/4" BSP	9 mm
BALD22	78 dBa	1/4" BSP	13 mm
BALD42	81 dBa*	3/8" BSP	13 mm



* 79 dBa with optional silencer ref. 130726

- (1) For dual information kit, add "-DI" to tool model no. (e.g. BALD2206RD5-R25-S6-DI).
- (1) Pour kit prise d'info, ajouter "-DI" à la référence (exemple BALD2206RD5-R25-S6-DI).
- (1) 2-fach Signal: ergänzen Sie die Modell-Nr. mit "-DI" (z. B. BALD2206RD5-R25-S6-DI).
- (1) Para doble señal, añadir "-DI" a la referencia (ejemplo BALD2206RD5-R25-S6-DI).
- (1) Per doppia informazione, aggiungere "-DI" al codice del modello (es. BALD2206RD5-R25-S6-DI).