


Krause Schiebeleiter

2 x 12 rutschsicher profilierte Sprossen, Holmlänge 3,55 - 6,05 m, zweiteilig, aus Aluminium

Artikelnummer: 184343



Krause Schiebeleiter

Schiebeleiter

- 2 x 12 rutschsicher profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 6,85 m
- Holmlänge 3,55 - 6,05 m
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- zweiteilig
- von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Sichere Anwendung durch automatisch einrastender Fallhaken
- aus Aluminium
- Gewicht 14,9 kg
- Gemäß DIN EN 131
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Leitertyp	Schiebeleiter	Nutzung	einseitig
Material	Aluminium	klappbar	nein
Länge Holm	3,55-6,05 m	fahrbar	nein
Arbeitshöhe	6,85 m	Treppengängig	nein
Sprossen Anzahl	2 x 12	Norm	DIN EN 131
Stufen-/Sprossentyp	rutschsicher profilierte Sprossen	Zertifizierung	TÜV geprüft
Leiter Ausführung	zweiteilig	Garantie	10 Jahre
Leiter Funktion	von Sprosse zu Sprosse verstellbar	Gewicht	14,9 kg
Sicherheitsausstattung Leiter	automatisch einrastender Fallhaken		

Zubehör

233631		Einhängetrift, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg, aus Aluminium
--------	---	---

Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
505371		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Gurtlänge 3 m, Breite 50 mm, Pfosten Durchmesser 60 mm, Gurt in rot/weiß, Pfosten aus Aluminium in rot