

VARIOfit Tragarmwagen

Traglast 400 kg, 24 Tragarme, Höhe x Länge x Breite 1800 x 832 x 840 - 3200 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 526750



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Tragarmwagen

24 Arme





Tragarmwagen

- Traglast 400 kg
- 24 Tragarme
- Tragarme höhen- und Pfosten breitenverstellbar (mit Skala)
- Höhe x Länge x Breite 1800 x 832 x 840 - 3200 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit TPE-Bereifung
- Rad Ø 160 mm
- Naben mit Kugellager
- Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Wagentyp	Tragarmwagen	Oberfläche	pulverbeschichtet
Traglast	400 kg	Farbe	enzianblau // RAL5010
Höhe	1800 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Länge	832 mm	Bereifung	TPE
Breite	840-3200 mm	Durchmesser Rad	160 mm
Plattform Konstruktion	offen	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
Aufbauten	24 Tragarme	Radlager	Kugellager
Aufbauten Funktion	Tragarme höhen- und Pfosten breitenverstellbar (mit Skala)	Radanordnung	rechteckig
Nutzung	beidseitig	Garantie	12 Jahre
Material	Stahl	Gewicht	89 kg

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm