

Rollcart Handwagen

Traglast 400 kg, Ladefläche Länge x Breite 805 x 535 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest, Aufbau 4 Vollwände, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Räder, Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge



Artikelnummer: 531533

Rollcart Handwagen

Traglast 400 kg

Handwagen

- Traglast 400 kg
- Ladefläche Länge x Breite 805 x 535 mm
- Höhe x Länge x Breite 740 x 1730 x 840 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
- Aufbau 4 Vollwände
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Räder
- Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Radanordnung parallel
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Material Plattform	Siebdruckplatte
Wagentyp	Handwagen	Oberfläche Plattform	rutschsicher
Traglast	400 kg	Plattform Ausführung	wasserfest

Aufbauten	4 Vollwände	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Höhe Aufbauten	220 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Räder
Ladeflächenlänge	805 mm	Bereifung	Luft
Ladeflächenbreite	535 mm	Material Felge	Stahlblech
Material	Stahlkonstruktion	Radanordnung	parallel
Höhe	740 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Lenkstange	ja	Farbe	enzianblau // RAL5010
Länge	1730 mm	Garantie	5 Jahre
Breite	840 mm	Gewicht	28 kg
Euronorm	nein		

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm