

## Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 990 x 2450 x 773 mm, Tischplatte aus Holz, Traglast 320 kg, 4-Fußgestell, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau/orange



Artikelnummer: 532487

## Arbeitsstisch

Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 990 x 2450 x 773 mm
- Tischplatte aus Holz
- Plattenstärke 16 mm
- Traglast 320 kg
- 4-Fußgestell
- mitte 1 Ablageboden
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau/orange

## Technische Details

Möbeltyp	Tisch	elektrisch leitend	nein
Tischtyp	Werkbank	Unterbauten Mitte	1 Ablageboden
Gestellform	4-Fußgestell	Material Platte	Holz
Höhe	990 mm	Material Gestell	Stahl
Breite	2450 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Tiefe	773 mm	Farbe Gestell	blau/orange
Stärke Platte	16 mm	Ablageböden	1 Stück
Traglast	320 kg	fahrbar	nein
höhenverstellbar	nein	Gewicht	68,16 kg

## Dazu passt auch ...

195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
218978		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1250 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
218989		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
656975		Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau
969584		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau