

# Artikeldatenblatt



Schiebebügelwagen 2501

## Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

## Technische Details



<b>Tragkraft</b>	600 kg
<b>Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen</b>	270 mm
<b>Ladefläche</b>	1000 x 600 L x B mm
<b>Außenmaße</b>	1120 x 609 x 990 L x B x H mm
<b>Bereifung</b>	TPE 200 x 40 mm
<b>Eigengewicht</b>	30 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976025018
<b>Artikelnummer</b>	2501